

Potentialausgleichsschienen R15 mit Reihenklemmensystem / Baukasten Zubehör

KS 398 PAS (563 017)



Typ	KS 398 PAS
Art.-Nr.	563 017
Länge (l1)	398 mm
Teilungseinheiten	30
Werkstoff	Ms/gal Sn
Querschnitt	100 mm ²
Anzahl Schienenböcke	4
Anzahl Abdeckhaube	2
Gewicht	370 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364027770
VPE	10 Stk.

