



## BRS 27.60 AQ4 25 V2A (540 910)





Abbildung unverbindlich

Typ	BRS 27.60 AQ4 25 V2A
Art.-Nr.	540 910 ✓
Werkstoff	NIRO
Klemmbereich Rohr Ø	27-60 mm ( <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -2")
Schraube	⚙ M8 x 20 / ⚙ M6 x 16 mm
Werkstoff Schraube	NIRO
Abmessung Band (l1 x b x t)	240 x 25 x 0,3 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig)	4-25 mm <sup>2</sup>
Zweileiteranschluss	ja
Durchgangsverdrahtung	ja
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Anwendungshinweis	für den Einsatz im Außenbereich geeignet
Gewicht	71 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364025684
VPE	10 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.