


UEBS 16 L300 B10.5 B6.5 AL CU (377 310)



Abbildung unverbindlich



Typ	UEBS 16 L300 B10.5 B6.5 AL CU
Art.-Nr.	377 310 ✓
Länge (l1)	300 mm
Werkstoff Kabelschuh	Al
Werkstoff Seil	Cu
Querschnitt	16 mm ²
Befestigung	[4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Anwendungshinweis	nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken $\geq 0,5$ mm 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2 mm 2 Stück Blechtreiberschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden (beiseitig)
Isolierung	Gummi EM5 schwarz
Temperaturbereich	-40 °C ... +80 °C
Seilausführung	flexibel
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	72 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364033382
VPE	100 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.