


TE 20 1000 Z STTZN (620 101)



Abbildung unverbindlich



Typ	TE 20 1000 Z STTZN
Art.-Nr.	620 101
Werkstoff	St/tZn
Stablänge (l1)	1000 mm
Durchmesser Ø (d1)	20 mm
Zapfendurchmesser	12 mm
Feuerverzinkung Einzelwert:	~70 µm
Feuerverzinkung Mittelwert:	≥ 55 µm
Zugfestigkeit	410 N/mm ²
Statische Zugfestigkeit (senkrechter Zug)	ca. 22000 N
Spezifischer Leitwert	≥ 6,66 m / Ohm mm ²
Spezifischer Widerstand	≤ 0,15 Ohm mm ² / m
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	7,9 kA
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Gewicht	2,5 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364021860
VPE	6 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.