

**LH ZS 8.10 FL20 KS KD8X40 V2A (274 160)**




Abbildung unverbindlich

Typ	LH ZS 8.10 FL20 KS KD8X40 V2A
Art.-Nr.	274 160
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd	8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme FI	20 mm
Bauhöhe Leitungshalter	20 mm
Gewinde Leitungshalter	M8
Leitungsführung	fest
Kunststoffsockel	grau
Schraube	† 5 x 50 mm
Werkstoff Befestigungsschraube	NIRO
Kunststoffdübel	Ø8 x 40 mm
Normenbezug	DIN EN 62561-4
Gewicht	40 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364123380
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.