


LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 V2A GR (207 109)



Abbildung unverbindlich



Typ	LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 V2A GR
Art.-Nr.	207 109
Leitungshalter Modell	DEHNgrip
Bauhöhe Leitungshalter	20 mm
Bohrung Leitungshalter	Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Leitungsführung	lose
Schraube	⌘ 5 x 50 mm
Kunststoffdübel	Ø8 x 40 mm
Abdeckscheibe	ja
Normenbezug	DIN EN 62561-4
Gewicht	27 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364085800
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.