

**LH DS 8 H36 IGM8 GR (204 004)**




Abbildung unverbindlich

Typ Art.-Nr.	LH DS 8 H36 IGM8 GR 204 004
Bauhöhe Leitungshalter	36 mm
Gewinde Leitungshalter	M8
Werkstoff Leitungshalter	Kunststoff
Farbe Leitungshalter	grau
Farbe RAL	ähnlich 7035
Leitungsführung	lose
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Ausführung	robust, witterungsbeständig, UV-stabilisiert und halogenfrei
Gewicht	15 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364019003
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.