


**MVK 8.10 SKM10X30 STTZN (390 050)**



Abbildung unverbindlich



Typ	MVK 8.10 SKM10X30 STTZN
Art.-Nr.	390 050 ✓
Werkstoff Klemme	St/tZn
Klemmbereich Rd	8-10 mm
Materialstärke (t1 / t2)	2,5 mm
Schraube	● M10 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	St/tZn
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	5,5 kA
Gewicht	99 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364095991
VPE	50 Stk.

Hinweis: Art.-Nr. 390 079 mit dem Werkstoff NIRO (V4A) auch für die unterirdische Anwendung geeignet.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.