




UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL (377 006)



Abbildung unverbindlich



Typ Art.-Nr.	UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL 377 006
Werkstoff	Al
Abmessung	30 x 2 mm
Länge	170 mm
Befestigung	[8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Anwendungshinweis	nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken $\geq 0,5$ mm 4 Stück Nieten Ø5mm, 2 Stück Nieten Ø6mm oder bei Materialstärken ≥ 2 mm 2 Stück Blechtreiberschrauben Ø6,3mm aus NIRO zu verwenden
Mittelbohrung	Ø11 mm
Befestigungsmöglichkeit	Blindnieten oder Bohrschrauben
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	37 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364024922
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Überbrückungslaschen mit Mittelbohrung können mit KS-Verbinder (z.B. Art.-Nr. 301 019) kombiniert werden.