



PV 7.10 FRM10X35 V4A (306 029)





Abbildung unverbindlich



Typ	PV 7.10 FRM10X35 V4A
Art.-Nr.	306 029
Werkstoff Klemme	NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd	7-10 mm
Schraube	☛ M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Ausführung	auch für unterirdische Anwendung
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	2,9 kA
Materialstärke	3 mm
Gewicht	120 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364129467
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.