




RRS V 60.150 B10.5 V2A (423 029)



Abbildung unverbindlich



Typ	RRS V 60.150 B10.5 V2A
Art.-Nr.	423 029
Werkstoff	NIRO
Klemmbereich Rohr Ø (d1)	60-150 mm
Länge (l1)	494 mm
Bohrung Ø	10,5 mm
Schraube	☛ M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	151 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364054318
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.