

## LADE-STARTGERÄT



EUROSTART 650 Fernstart

Artikelnummer: **55067**

EAN: **9004853550676**

461,00 € exkl. Steuern

553,20 € Inkl. Steuern

jetzt versandkostenfrei



## TECHNISCHE FAKTEN

- Bedienpult EUROSTART 650:
  - Großes Amperemeter
  - Timer für Schnellladung
  - Stufenschalter mit 6 Lade- & 1 Startstufe
  - Schweißkabel-Stecker für Pluskabel
  - Thermo-Überlastschutz
- C.P.S Control (EUROSTART Automatik und DIGICAR):

Der Automatik Startmodus (mit C.P.S Control) schützt Fahrzeug und Batterie vor gefährlichen Überspannungen und Spannungsspitzen.

Es ist keine Fernstarteinrichtung mehr nötig, da diese Geräte automatisch den Beginn des Startvorganges (beim Betätigen des Zündschlüssels) erkennen und erst dann die Spannung/Leistung an das Fahrzeug weitergeben.

100%ige Sicherheit:

Somit gehören Elektronikschäden am Fahrzeug durch Fremdstarten der Vergangenheit an.

## PRODUKT HIGHLIGHTS

PROFESSIONELLE LADE-STARTSYSTEME FÜR HEIMANWENDER, WERKSTÄTTEN, INDUSTRIEBETRIEBE

**LADE-STARTGERÄT**

Umfangreich gestaltet sich das ELMAG Lade-Startgeräteprogramm. Somit bietet es für jeden Anwender das optimale Gerät. Je nach technologischem Anspruch für konventionelle Lade- und Startvorgänge (Serie EUROSTART) oder für technisch anspruchsvolle Fahrzeuge mit empfindlichen Elektronikbauteilen (Serie EUROSTART-Automatik).

**ALLGEMEINES**

Mit der Serie EUROSTART Automatik geht man bei ELMAG neue Wege. Aufgrund der ständig wachsenden Anzahl von hochempfindlichen Elektronikbauteilen in Fahrzeugen wurde diese Serie entwickelt.

**EINSATZBEISPIELE**

- Laden
- Manuelle Starthilfe
- C.P.S Automatik-Starthilfe (nur Automatik-Modelle)

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
Netzanschluss	230 V / Schuko
aufladbare Batterietypen / Volt	12 + 24 V
aufladbare Batterietypen / Amperestunden	350 Ah
Ladestufen	6 + Boost
Ladestrom effektiv Ampere	40 A
Ladestrom max. Ampere (10 min.)	60 A
Startfunktion / Anlassstrom	620 A
Startfunktion / max. Fahrzeugleistung (Dieselmotor)	85 PS
Startfunktion / Startmodus	manuell (Fernstartkabel 5 m)
Sicherung gegen Verpolung	Ja
Sicherung gegen Überhitzung	Ja
Schmelzsicherung	200 A
Startkabel	25 mm <sup>2</sup> / 2,5+2,5 m
Ausführung	fahrbar
Abmessungen	320 x 487 x 745 mm
Gewicht	31 kg