

JVC

GZ-R445BEU

EAN Code: 4975769460852

- ✓ **QUAD PROOF Gehäuse**
- ✓ 40-fach optischer Zoom
- ✓ 7,6 cm rahmenloses LC-Display
- ✓ Full HD (1920x1080)
- ✓ 2,5 MP CMOS Sensor
- ✓ Super LoLux
- ✓ A.I.S Bildstabilisator
- ✓ 5 Stunden Long-Life Akku



Ausstattung

- Robustes QUAD PROOF Gehäuse bis zu 5 m wasserdicht, 1,5 m stoßfest, frostbeständig bis -10°C, staubgeschützt
- Integrierter Hochleistungsakku für Aufnahmen bis zu 5 Stunden
- KONICA Minolta HD-Objektiv F1.8 mit Objektivschutzdeckel
- 40-fach optischer Zoom / 60-fach dynamischer Zoom / 100-fach digitaler Zoom
- Zoom Memory Funktion erlaubt das Abspeichern einer Zoomposition
- 37 mm Filtergewinde zur Verwendung von Filtern und Zubehörobjektiven
- 7,6 cm großes rahmenloses LC-Touch-Display für eine intuitive Bedienung (auch unter Wasser bedienbar)
- Integrierter 4 GB-Speicher und Speicherkarten-Steckplatz für SDXC/SDHC/SD Karten

Foto -und Videoaufnahmen

- Aufnahme im Full HD Format (1.920 x 1.080 Pixel)
- [AVCHD] Video: MPEG-4 AVC/H.264 und High Bit Rate-Recording mit 24 MBit/s
- 1/5,8"-großer, hintergrundbeleuchteter 2,5 Megapixel CMOS-Bildsensor mit Super LoLux für eine höhere Lichtausbeute bei schwachem Umgebungslicht
- Der Bildstabilisator A.I.S (3-stufig schaltbar) verringert effektiv Verwackler und damit verbundene Unschärfen
- Gleichzeitige Aufzeichnung von Full HD-Videos & 2 Megapixel-Fotos
- Hochwertige Fotoaufnahmen mit 10 Megapixeln (3680 x 2760 Bildpunkte)

- Intelligente Aufnahme-Automatik – analysiert während der Aufnahme die Szene und optimiert automatisch und kontinuierlich die Einstellungen für Helligkeit, Schärfe, Farbsättigung und Kontrast.
- Manueller Aufnahmemodus erlaubt Einstellung von Helligkeit, Weißabgleich und Gegenlichtkompensation
- Auto Wind Cut – zur automatischen Minimierung von Windgeräuschen
- Zoom Mikrofon – das integrierte Zoom-Mikrofon passt seine Richtcharakteristik der jeweils gewählten Brennweite an.
- Zeitraffer-Aufnahme (Time-Lapse REC) – in diesem Modus speichert der Camcorder in wählbaren Zeitabständen (1 Sek. bis 80 Sek.) immer wieder ein neues Bild
- Verschiedene Timeraufnahmefunktionen
- Aufnahme auch mit geschlossenem Monitor möglich

Allgemein

- Einfacher Internet-Upload zu YouTube/ Facebook (unterstützt auch HD-Videos)
- Elektronisches, für das Smartphone optimiertes Benutzerhandbuch (über QR Code abrufbar)
- Everio Media Browser 4 (Windows®) im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit allen gängigen Videoschnittprogrammen inklusive iMovie und Final Cut Pro

Quad-Proof Gehäuse und Long-Life Akku



Ohne Zusatzgehäuse ist der Camcorder dank 4-fach Schutz wasserdicht bis 5 Meter Tiefe, stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 1,5 Meter, frostbeständig bis zu -10°C und obendrein noch staubdicht. Und dank des bereits integrierten Hochleistungsakkus liefert er Power für Aufnahmen von bis zu 5 Stunden. Perfekt geeignet als ständiger Begleiter bei allen Outdooraktivitäten auf Reisen, beim Familienurlaub und am Strand.

Bessere Lichtausbeute mit Super LoLux



Die Aufnahmequalität bei unzureichendem Licht ist ein Schlüsselfaktor für die Beurteilung eines Camcorders. In dunkler Umgebung macht Super LoLux die neuen Everio Modelle besonders lichtempfindlich. Unsere Camcorder sind daher mit einem hintergrundbeleuchteten CMOS-Bildsensor ausgestattet, der eine deutlich bessere Lichtausbeute bietet. So entstehen auch bei schlechten Lichtverhältnissen wie z.B. während der Dämmerung oder in beleuchteten Räumen noch detailreiche Aufnahmen mit realistischen Farben.

**AVCHD™****HDMI™**
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE