



HelaGuard Zubehör


- AWS Chloropren-Dichtungsscheibe

Hauptmerkmale

- Schutz gegen Wasser und Staub
- Für PG und metrische Gewinde
- Öbeständig
- Druckfestigkeit (80 A Shore-Härte)



HelaGuard AWS Chloropren-Dichtungsscheibe.



HelaGuard Dichtungsscheibe

MATERIAL	Chloropren (CR)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +135 °C

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Gewinde- maß	Außen Ø (OD)	Innen Ø (ID)	Dicke (T)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
AWS-M12	M12	20	11,5	1,5	100 Stk.	Schwarz (BK)	166-50500
AWS-M16	M16	24	15,5	1,5	100 Stk.	Schwarz (BK)	166-50501
AWS-M20	M20	28	19,5	1,5	50 Stk.	Schwarz (BK)	166-50502
AWS-M25	M25	34	24,5	1,5	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-50503
AWS-M32	M32	42	31,5	1,5	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-50504
AWS-M40	M40	50	39,5	1,5	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-50505
AWS-M50	M50	60	49,5	1,5	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-50506
AWS-M63	M63	73	62,5	1,5	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-50507
AWS-PG7	PG7	20	11,5	1,5	100 Stk.	Schwarz (BK)	166-50508
AWS-PG9	PG9	24	14,7	1,5	100 Stk.	Schwarz (BK)	166-50509
AWS-PG11	PG11	25	18,1	1,5	100 Stk.	Schwarz (BK)	166-50510
AWS-PG13	PG13,5	28	19,5	1,5	100 Stk.	Schwarz (BK)	166-50511
AWS-PG16	PG16	29	22,0	1,5	50 Stk.	Schwarz (BK)	166-50512
AWS-PG21	PG21	35	27,8	1,5	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-50513
AWS-PG29	PG29	44	36,5	1,5	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-50514
AWS-PG36	PG36	54	46,5	1,5	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-50515
AWS-PG42	PG42	61	53,5	1,5	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-50516
AWS-PG48	PG48	70	58,8	1,5	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-50517

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.