

Datenblatt

WS: Lenovo ThinkStation P500 30AG



- Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
- Acronis True Image RETEQ-Edition
- G-Data Internet Security OEM Vollversion mit 1 Jahr Premium Support und Updates
- Sockel: LGA 2011-3, Chipsatz: Intel 612
- Prozessor: Intel Xeon E5-1620 v3, 4x 3.50GHz, Cache 10MB
- Arbeitsspeicher: 65536MB, PC4-2133P DDR4
- Grafikkarte: Nvidia Quadro K2200 4GB (1x DVI, 2x DisplayPort)
- Soundchip: High Definition Audio
- Festplatte 1: 256GB SSD
- Festplatte 2: 256GB SSD
- Optisches Laufwerk: DVD-RW / Blu-ray ROM
- Intel I218LM Gigabit-LAN mit 10/100/1000 MBit/s
- Anschlüsse: 4x USB 2.0 (hinten), 2x LineIn, 1x LineOut, 2x PS2
1x Mikr./Kopfh.(vorn), 8x USB 3.0 (4x vorne, 4x hinten), 1x seriell
- Erweiterungssteckplätze: 2x PCI-Express (x16), 2x PCI-Express (x4),
1x PCI-Express (1x), 1x PCI, 1x Flex-Connector
- Laufwerksschächte: 4x 3,5" (intern), 2x 5,25"
- Gehäusefarbe: schwarz
- Gehäuseform: Tower
- Maße: (BxTxH) 175 x 470 x 440mm, Gewicht: 12,9kg
- Lenovo Onsite Garantie bis 04.2019
- Inklusive Netzteil