

KERN CT3000-3Q1

Scherstab-Messzellen aus rostfreiem Stahl mit IP69K-Schutz



Messsystem

Auflösung Wägezelle â eichfähig:	3000 e
Kombinierter Fehler:	0,017 %
Nennkennwert:	2
OIML-Klasse:	C3
Wägebereich [Max]:	3 t
Wägezellen-Verbindung:	6-Leiter
Y-Wert:	10000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	70 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-30 °C
Verwendungstemperatur (max.):	40 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

Kategorie

Marke:	Sauter
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	285 x 115 x 85 mm
Bruttogewicht:	2,334 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,200 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	171,5 x 48 x 41,5 mm
Kabellänge:	5 m

Piktogramme

STANDARD

