

KERN CD20-3P1

Kraftmessdosen aus Edelstahl

KERN[®]



Piktogramme

STANDARD



Messsystem

Auflösung Wägezelle â eichfähig:	3000 e
Kombinierter Fehler:	0,023 %
Nennkennwert:	2
OIML-Klasse:	C3
Wägebereich [Max]:	20 t
Wägezellen-Verbindung:	4-Leiter
Y-Wert:	10000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	65 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-35 °C
Verwendungstemperatur (max.):	40 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

Kategorie

Marke:	Sauter
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	220 x 220 x 160 mm
Bruttogewicht:	2,700 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	2,200 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Kabellänge:	15 m
-------------	------