

KERN CK6-0P1

Miniatur-Wägezellen aus Aluminium

KERN[®]



Messsystem

| | |
|------------------------|----------|
| Kombinierter Fehler: | 0,030 % |
| Nennkennwert: | 1,200 |
| Wägebereich [Max]: | 6 kg |
| Wägezellen-Verbindung: | 4-Leiter |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |
| Verwendungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Verwendungstemperatur (min.): | -10 °C |

Kategorie

| | |
|--------|--------|
| Marke: | Sauter |
|--------|--------|

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 145 x 60 x 35 mm |
|---------------------------------|------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| Bruttogewicht: | 55 g |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 12 g |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|----------------------|---------------------|
| Abmessungen (BxTxH): | 80 x 12,7 x 12,7 mm |
| Kabellänge: | 25 cm |