

# KERN CR 10000-1Q1

Kraftmessdosen aus Edelstahl

**KERN**<sup>®</sup>



## Messsystem

Auflösung Wägezelle à eichfähig:	1000e
Kombinierter Fehler:	0,050 %
Nennkennwert:	2
OIML-Klasse:	C1
Wägebereich [Max]:	10 t
Wägezellen-Verbindung:	4-Leiter
Y-Wert:	10000

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	70 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-50 °C
Verwendungstemperatur (max.):	40 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

## Kategorie

Marke:	Sauter
--------	--------

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	250 x 155 x 60 mm
Bruttogewicht:	1,212 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,100 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Kabellänge:	10 m
-------------	------

## Piktogramme

STANDARD

