

KERN CR 30000-1Q1

Kraftmessdosen aus Edelstahl

KERN[®]



Messsystem

Auflösung Wägezelle à eichfähig:	1000e
Kombinierter Fehler:	0,050 %
Nennkennwert:	2
OIML-Klasse:	C1
Wägebereich [Max]:	30 t
Wägezellen-Verbindung:	4-Leiter
Y-Wert:	10000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	70 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-50 °C
Verwendungstemperatur (max.):	40 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

Kategorie

Marke:	Sauter
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	220 x 135 x 100 mm
Bruttogewicht:	3,070 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,800 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Kabellänge:	10 m
-------------	------

Piktogramme

STANDARD

