

Datenblatt

PC: Dell Precision T5810

RETEQ 

- Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
- Acronis True Image RETEQ-Edition
- Bullguard Internet Security OEM Vollversion inkl. 1 Jahr Experten-Support (24h) & Updates für bis zu 3 Geräte
- Sockel: LGA 2011-v3, Chipset: Intel C612
- Prozessor: Intel Xeon E5-1630 v3, 4x 3.70GHz, Cache 10MB
- Arbeitsspeicher: 32768MB PC4-2133P
- Grafikkarte: Nvidia Quadro K4200 4GB (1x DVI, 2x DisplayPort)
- Soundchip: High Definition Audio
- Interne Festplatte1: 256GB SSD
- Interne Festplatte2: 3TB HDD
- Optisches Laufwerk: DVD-RW
- Intel I217LM Gigabit-LAN mit 10/100/1000 MBit/s
- Anschlüsse: 6x USB 2.0 (davon 3x vorn, 3x hinten), 1x Seriell, 2x PS2, 1x Kopfhörer(vorn), 1x Mikrofon (vorn), 1x LineIn, 1xLineOut, 4x USB 3.0 (davon 1x vorn, 3x hinten)
- Erweiterungssteckplätze: 2x PCI-Express x16, 1x PCI-Express 8x, 1x PCI-Express x4, 1xPCI-Express 1x, 1x PCI
- Laufwerksschächte: 2x 3.5" (davon 2x intern), 2x 5.25" (davon 1x slim)
- Gehäusefarbe: schwarz/silber
- Gehäuseform: Mini-Tower
- Maße: (HxBxT) 414 x 172 x 471mm
- Inklusive Netzteil