

KERN KB240-3N

Kompakte Präzisionswaage mit großem Wägebereich, auch mit Eichzulassung [M]



| | |
|----------------------|-------|
| PRE-TARE-Funktion: | ja |
| Prozentbestimmung: | ja |
| Umrechnungsfunktion: | ja |
| Unterflurwägung: | Haken |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 10 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|------------------------|
| Akku: | Rchg. battery optional |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 15 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 30 h |
| Akkuladezeit: | 10 h |
| Eingangsspannung: | 100 V - 240 V |

| | |
|------|--------------------|
| n/a: | Netzadapter extern |
|------|--------------------|

Energieversorgung

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO UK US |
|-----------------------------------|---------------|

Dienstleistungen

| | |
|-----------------------|---------|
| DAkS-Kalibrierschein: | 963-127 |
|-----------------------|---------|

Kategorie

| | |
|----------------|-----------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Präzisionswaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 360 x 230 x 180 mm |
|---------------------------------|--------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| Bruttogewicht: | 1,600 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 1 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|--|--------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 167 x 250 x 85 mm |
| Abmessungen Windschutz (ÄxH): | 106 42 |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 165 x 250 x 123 mm |
| Wägefläche (d): | 81 |
| Wägeraum (ÄxH): | 90 40 |

Messsystem

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ablesbarkeit [d]: | 1 mg |
| Anwärmzeit: | 2 h |
| Auflösung: | 240000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 5 mg |
| Einschwingzeit: | 3 s |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 200 g (F1) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 3 mg |
| Mindestgewicht (USP): | 2 g |
| Reproduzierbarkeit: | 1 mg |
| Wägebereich [Max]: | 240 g |
| Wägeeinheiten: | ct dwt g gn kg lb mo oz ozt t l (Cn) t l (HK) t l (Singap. Malays) t l (Tw) to |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|----------------------|------|
| Display Ziffernhöhe: | 9 mm |
|----------------------|------|

Zählen

| | |
|---|--------|
| Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): | 1 mg |
| Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): | 10 mg |
| Zählaufösung: | 240000 |

Funktionen

| | |
|--|----|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
|--|----|