

KERN TAB20-3

Hochpräzise Taschenkaratwaage für Juweliere und Reisende



Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer: 150 h

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-127

Justage auf Aufstellungsort: 961-247

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Taschenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 188 x 120 x 44 mm

Bruttogewicht: 314 g

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 170 g

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Windschutz (BxTxH): 94 x 100 x 12 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 95 x 135 x 33 mm

Material der Wägeplatte: Kunststoff

Wägefläche (d): 18

Wägeraum (BxTxH): 90 x 90 x 10 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 1 mg

Anwärmzeit: 30 min

Auflösung: 20000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max:

Einschwingzeit: 3 s

Empfohlenes Justiergewicht: 10 g (F2)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 4 mg

Reproduzierbarkeit: 2 mg

Tarierbereich: -20000 mg

Wägebereich [Max]: 20 g

Wägeeinheiten: ct g gn

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 9 mm

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 15 %

Umgebungstemperatur (max.): 30 °C

Umgebungstemperatur (min.): 10 °C