

# KERN EMB1200-1

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



Akkuladezeit: 10 h

Batterie-Betriebsdauer: 40 h

n/a: Netzadapter extern

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-127

Justage auf Aufstellungsort: 961-247

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Schulwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 204 x 267 x 70 mm

Bruttogewicht: 710 g

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 520 g

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 170 x 240 x 39 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

Material der Wägeplatte: Kunststoff

Wägefläche (d): 150

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 100 mg

Anwärmzeit: 30 min

Auflösung: 12000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max: 500 mg

Einschwingzeit: 3 s

Empfohlenes Justiergewicht: 1 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 300 mg

Reproduzierbarkeit: 100 mg

Wägebereich [Max]: 1,200 kg

Wägeeinheiten: dwt g oz ozt

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,600 cm

## Funktionen

Unterflurwägung: Haken

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 5 °C

## Energieversorgung

Akku: Rchrg. battery optional

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 50 h