


T.I.P.
 TECHNIK + KOMPETENZ

Produktinformation

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
T.I.P. Technische Industrieprodukte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-91250 Fax: 07263-912525 www.tip-pumpen.de	Hauswasserwerk			31311	24
	HWW 1300/50 Plus TLS			4011458313112	Monate
		EK-Preis in Euro net/net/net, Zentrallager	EK-Preis in Euro vor Konditionen, Zentrallager	EK-Preis in Euro net/net/net, frei Haus, verteilt	EK-Preis in Euro vor Konditionen frei Haus, verteilt
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht in kg	VE
	Höhe	Breite	Tiefe	netto / brutto	STK
	71,00	70,00	38,00	17,6 / 21,2	1

Hauswasserwerk HWW 1300/50 Plus TLS

Menge/Palette:

9

Menge/LKW:

Kurzbeschreibung:

Dieses spezielle Hauswasserwerk in gehobener Ausführung verfügt über einen 50 l Druckkessel aus Stahl sowie eine leistungsstarke selbstansaugende Jet-Pumpe mit Pumpengehäuse aus Edelstahl. Der extra große Druckkessel sowie der entsprechend dimensionierte Panzerschlauch garantieren einen sehr hohen Wirkungsgrad und prädestinieren dieses Gerät besonders zur automatischen Hauswasserversorgung und als Druckerhöhungsanlage. Dank der lebensmittelechten Membrane ist der Einsatz in der Trinkwasserförderung kein Problem. Der integrierte Trockenlaufschutz verhindert Schäden an der Hydraulikeinheit bei Störungen durch Wassermangel.

Technische Daten:

Nennleistung:	1.200 Watt
Fördermenge max.:	4.200 l/h
Förderhöhe max.:	50 m (5,0 bar)
Selbstansaughöhe max.:	9 m
Pumpeneingang:	IG 30,93 mm (1")
Pumpenausgang:	IG 30,93 mm (1")
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Druckkessel:	50 l / Stahl
Temperatur max. Flüssigkeit:	35° C
Anschlusskabel:	1,5 m / H05RN-F

Technische Ausführung:

Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz, integrierter Trockenlaufschutz (TLS), lebensmittelechte Membrane aus hochwertigem EPDM, Hydraulikeinheit aus Noryl.



Prüfzeichen:

