

Teich-Druckfilter TFP 8000 UV9



KURZINFORMATIONEN

- 20-Liter Druckbehälter inkl. Filterpumpe und 9 Watt UV-C Strahler
- Filterkopf ist mit einem Funktionswahlschalter ausgestattet
- 5 m Schlauch und allen Anschlüssen

PRODUKTBESCHREIBUNG

20-Liter Druckbehälter komplett mit 9 Watt UV-C Strahler, Funktionswahlschalter, allen Filtermaterialien, 5 m Schlauch und allen Anschlüssen. Inklusive leistungsstarker Filterpumpe. Der Filterkopf ist mit einem Funktionswahlschalter ausgestattet der durch einfaches Drehen die Filter- bzw. Rückspülfunktion aktiviert. Die Reinigung ist dadurch ohne Öffnen des Filters und ohne Veränderung der Installation möglich. Im Filtersystem herrscht während des Betriebes Überdruck. Die Wirksamkeit der einzelnen Filterstufen wird dadurch im Vergleich zu herkömmlichen Außenfiltern deutlich erhöht. Für Teiche bis 8.000 Liter.

ANWENDUNGSBEREICH

Gartenbereich, Für Teiche bis 8.000 Liter.

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.:	30292
EAN:	4011458302925
Motor:	50 Watt
Förderhöhe	2,5 m
Fördermenge max.:	2300 l/h
Eintauchtiefe max.:	3 m
Netzanschlusskabel:	10 m / H05RN-F
UVC-Röhre (Leistung/Typ)	9 Watt / G23
Netzanschlusskabel:	5 m / H05RN-F
Teichvolumen max.:	8000 l
Filtereingang/ausgang:	Ø 20mm / Ø 20mm
Filterbehälter:	20 l

LOGISTISCHE DATEN

Netto- / Brutto-Gewicht:	6,4 / 7,4
Maße Einzelverp.: L x B x H	38,5 x 43 x 38,5
Anzahl pro Lage:	–
Menge Lagen:	–
Max. Stück pro Europalette:	–
Höhe Palette:	–
Verpackungseinheit:	1

PRÜFZEICHEN



ZUSATZINFORMATIONEN