

## Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./EAN	Garantie	
<b>T.I.P.</b> Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt  Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25  www.tip-pumpen.de	<b>Hauswasserwerk            HWK 50/42</b>	<b>30185</b>	<b>24</b>	
		4011458301850	<b>Monate</b>	
	<b>Masterbox Informationen</b>			
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Verp. Einheit (Stk.)</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	
-	-	-	-	
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Verp. Einheit (Stk.)</b>	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>		
48,5	29,0	50,0	1	
<b>Hauswasserwerk            HWK 50/42</b>		<b>Menge / Palette:</b>		<b>24</b>
		<b>Menge / LKW:</b>		<b>792</b>

### Kurzbeschreibung:

Sehr leises, rostfreies und flexibel einsetzbares Hauswasserwerk mit Kunststoff - Pumpengehäuse und 18 l Druckkessel mit lebensmittelechter Membrane. Die Druckschaltung ist installationsfertig auf ca. 1,6 bar Einschalt- und 3 bar Abschaltdruck voreingestellt und kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ideale Anwendungsgebiete sind: automatische Hauswasserversorgung aus Brunnen und Zisternen, Gartenbewässerung sowie automatische Beregnung.

### Technische Daten:

Motor:	600 Watt
Förderhöhe / Druck max.:	42 m / 4,2 bar
Fördermenge max.:	50 l/min / 3000 l/h
Ansaughöhe max.:	9 m
Pumpengehäuse:	Kunststoff, schlagfest
Druckkessel / Volumen:	Stahl / 18 l
Druckanschluss:	33,25 mm (1" AG)
Sauganschluss:	41,91 mm (1 1/4" AG)
Temperatur max. Medium:	35 °C
Anschlusskabel:	1,5 m / H05RN-F
Anzahl Beregner max.:	1 Stk.



### Prüfzeichen der Pumpe:

