

Manometer MA-27-1,0-M5-MPA

Teilenummer: 526324

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Anzeigebereich [MPa]	0 ... 1 MPa
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	27
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck	0 ... 1 MPa
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	4
Schutzart	IP43
Mediumstemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	M5
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	11 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Sauerstoff kein Azetylen