

# Joy Mini J3455



## Technische Daten:

Gehäuse	Mini Tower
Netzteil	200 Watt
Mainboard	Asrock J3455B-ITX
Steckplätze	1* PCIe 2.0 x16
Prozessor	Intel® Quad-Core Pentium® Prozessor J3455
Prozessortakt	4x 2.3GHz
Hauptspeicher	8 GB SO-DDR3
Festplatte	240 GB SSD
Laufwerk	DVD-Brenner 24x 8x 16x
Grafikkarte	Integrierte Intel® UHD Graphics 500
Netzwerkkarte	1x 10/100/1000 Mbit
Sound	7.1 Kanal HD Audio
Anschlüsse Front	1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Mic in, Mic out
Anschlüsse Hinten	2x PS2, 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA 1x RJ45, 1 x Audio, 3x USB 3.1, 1 x USB 2.0
Besonderheiten	1x Parallel Port, 1x Seriell Port
Betriebssystem	Windows 10 Pro 64 Bit
Maße (H x B x T)	95 x 300 x 400 mm
Gewicht	6,73 kg