

JOY-VIEW 15

MOBILER IPS-MONITOR MIT GESTOCHEN SCHARFER FULL-HD-AUFLÖSUNG
FÜR EIN ERSTKLASSIGES BILDERLEBNIS

JOY-IT

BESONDERHEITEN

- ✓ Tragbares IPS-Display mit Full-HD Auflösung
- ✓ 10-Punkt-Multi-Touchscreen
- ✓ Ultraschlankes Design mit integrierten Stereo-Lautsprechern
- ✓ Robustes Aluminium-Gehäuse
- ✓ Ideal zum Arbeiten und für Reisen
- ✓ Einkabellösung: Simple Einrichtung kompatibler Geräte über einen einzelnen USB-C Anschluss
- ✓ Zusätzliche Audio-Buchse zum Anschließen von Kopfhörern oder Lautsprechern



Der Joy-View ist Ihr perfekter Begleiter für jeden Einsatz – egal ob beim Arbeiten oder unterwegs. Mit seinem tragbaren IPS-Display und gestochen scharfer Full-HD-Auflösung bietet er Ihnen ein brillantes Bilderlebnis, das Ihre Inhalte in lebendigen Farben und beeindruckender Klarheit darstellt. Der 10-Punkt-Multi-Touchscreen sorgt für eine intuitive Bedienung und eröffnet Ihnen eine völlig neue Interaktionsweise – ideal für kreatives Arbeiten.

Dank des ultraschlanken Designs mit integriertem Stereo-Sound fügt sich der Joy-View nahtlos in jede Umgebung ein. Sein robustes Aluminium-Gehäuse macht ihn nicht nur stilvoll, sondern auch widerstandsfähig für den Einsatz unterwegs. Mit der Einkabellösung über USB-C verbinden Sie Ihr Notebook, Smartphone oder andere kompatible Geräte einfach und unkompliziert – Stromversorgung und Bildübertragung laufen über ein einziges Kabel.

Zusätzlich bietet der Mini-HDMI-Anschluss weitere Flexibilität, um Ihre Spielekonsole oder andere Geräte anzuschließen.

Das mitgelieferte Smart Case schützt den Joy-View zuverlässig bei jedem Transport und dient gleichzeitig als stabiler Standfuß, damit Ihr Display immer sicher und einsatzbereit ist. Die zusätzliche Audio-Buchse ermöglicht Ihnen außerdem, Kopfhörer oder externe Lautsprecher anzuschließen, um das perfekte audiovisuelle Erlebnis zu schaffen.

Ob als Zweitbildschirm für Ihren PC oder als mobiles Display, der Joy-View macht aus Ihrem Smartphone im Handumdrehen einen leistungsfähigen Laptop – ohne teure Zusatzgeräte. Mit seiner Flexibilität und erstklassigen Ausstattung bietet der Joy-View ein unvergleichliches Nutzungserlebnis. Bleiben Sie stets mobil und produktiv, ohne Kompromisse.

HAUPTMERKMALE

Auflösung	1920 x 1080
Bildschirmgröße	15,6" (39,62 cm)
Eingänge	Mini HDMI, Type-C, Spannungseingang
Ausgänge	3,5mm Klinenstecker
Spannungsversorgung	USB Type-C PD 5 - 20 V (Einkabellösung), USB Type-C (Zweikabellösung)
Energieeffizienzklasse	Klasse A
Gehäuse	Aluminiumlegierung
Smart Case	Im Lieferumfang enthaltenes Smart Case dient sowohl als Schutz, als auch als Klappständer

DISPLAYMERKMALE

Bildwiederholungsrate	60 Hz
Kontrast	800:1
Helligkeit	300 nit
Bildschirmtyp	TFT IPS LCD
Hintergrundbeleuchtung	LED Backlight
Farbraum	16,7 Mio. Farben, NTSC 72%, sRGB bis zu 100%
Seitenverhältnis	16:9
Blickwinkel	178°
Lautsprecher	Stereo-Lautsprecher 8Ω2W

WEITERE INFORMATIONEN

Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Artikelnummer	JT-View15
Lieferumfang	Joy-View Display, Smart Case, 1,5 m HDMI zu miniHDMI Kabel, 1 m USB-A zu USB-C Kabel, 1 m USB Type-C zu USB Type-C Kabel, Stromadapter, HDMI zu miniHDMI Adapter, Reinigungstuch
EAN	4250236818894
Zolltarifnummer	8473302000

