



Stromstossschalter, Zentralsteuerung, 240AC, 1S, 1W, 16A, 50/60Hz, 2TE

Typ **Z-SC240/1S1W**  
 Katalog Nr. **265323**

Abbildung ähnlich

### Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	$I_n$	A	16
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig	$P_{vid}$	W	1.5
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	$P_{vid}$	W	3
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-20
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	45

### Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Stromstoßschalter (EC000188)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Stromstoßschalter für Reiheneinbau (ec1@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015])			
Funktion			mechanisch für Zentralsteuerung
Montageart			DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten			2
Einbautiefe		mm	60
Anzahl der Kontakte als Schließer			1
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Anzahl der Kontakte als Wechsler			1
Steuerspannung 1		V	240 - 240
Steuerspannungsart 1			AC
Frequenz der Steuerspannung 1		Hz	50 - 60
Steuerspannung 2		V	0 - 0
Steuerspannungsart 2			AC
Frequenz der Steuerspannung 2		Hz	0 - 0
Bemessungsschaltstrom		A	16
Versorgungsspannung		V	240 - 240
Spannungsart der Versorgungsspannung			AC
Max. Glühlampenlast		W	1980
Max. Leuchtstofflampenlast		VA	1020
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)		VA	1820
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)		VA	1150
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)		A	10
Handbedienung möglich			ja