

Akku-Winkelschleifer

DGA517Z

18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen. Mit Paddelschalter

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar. Mit Paddelschalter und Wiederanlaufschutz.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT** **BRAKE**

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Aufnahme	M14
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Motorbremse	✓
Scheiben-Durchmesser	125 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	91 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	83 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	2,4 - 3,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	382 x 140 x 151 mm

Spezifikationen

- Schlankes Gehäusedesign für beste Handlichkeit
- Variable Drehzahleinstellung
- Elektronischer Überlastschutz
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz

EAN 0088381854047

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123145-8

Schutzhaube 125mm schleifen



158237-4

Seitengriff 36 kpl.



224447-6

Aufnahmeflansch 42B



224554-5

Flanschnutter



782423-1

Stirnlochschlüssel



B-46361

Schruppscheibe INOX 125x6,0mm



Optionales Zubehör

122911-0

Schutzhaube 125mm trennen



123145-8

Schutzhaube 125mm schleifen



196845-3

Absaughaube 125 mm



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



B-12778

Diamanttrennscheibe Comet 125mm



B-12996

Diamanttrennscheibe Comet Turbo



B-13091

Diamanttrennscheibe COMET 125mm



B-53992

Diamanttrennscheibe Nebula 125mm



B-55310

Diamantscheibe Rettung 125 mm



D-27486

Fächerscheibe 125mm Z40



D-27492

Fächerscheibe 125mm Z60



D-27501

Fächerscheibe 125mm Z80



D-27517

Fächerscheibe 125mm Z120



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

