

Asrock 300-R5 2400



Technische Daten:

Gehäuse	DeskMini
Netzteil	120 Watt extern
Steckplätze	1* PCIe
Chipsatz	AMD® A300
Prozessor	AMD Ryzen 5 2400G
Prozessortakt	4x 3.90GHz Turbo, Sockel AM4
Hauptspeicher	8 GB DDR4
Festplatte	240 GB M.2 SSD
Laufwerk	ohne
VGA	AMD® Radeon™ R-Series Graphics
Netzwerkkarte	1x 10/100/1000 Mbit
Sound	2.0 (Realtek ALC233)
Anschlüsse	1x USB-C 3.0, 2x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA 1x Kartenleser, 1x RJ45, 1 x Audio

Betriebssystem	Windows 10 Pro 64 Bit
Maße (B x H x T)	80 x 155 x 155 mm