

Datenblatt

NB: Fujitsu Lifebook E736

RETEQ 

- Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
- Acronis True Image RETEQ-Edition
- G-Data Internet Security OEM Vollversion mit 1 Jahr Premium Support und Updates
- Bildschirm-Diagonale: 33,8 cm/13,3", Seitenverhältnis: 16:9
- Auflösung: 1366x768 (HD)
- Prozessor: Intel Core i5-6200U, 2x 2.30 GHz, Cache 3MB
- Arbeitsspeicher: 8192MB, DDR4-SDRAM, PC4-2400T
- Grafikchip: Intel HD Graphics 520
- Soundchip: High Definition Audio
- Interne Festplatte: 256GB SSD
- Optisches Laufwerk: nicht vorhanden
- Intel Wireless-N 7260 WLAN
- Intel I219V Gigabit-LAN mit 10/100/1000 MBit/s
- Extras: Bluetooth, Webcam, Speicherkarten-Steckplätze (SD/SDHC/SDXC), Fingerprint Reader, UMTS
- Buchse für Kensington-Schloss
- Anschlüsse: 3x USB 3.0, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer, 1x DockingPort
- Maße: (BxTxH) 321 x 228 x 27 mm, Gewicht: 1,6 kg
- Inklusive Akku, 230V-Netzteil

Datenblatt

NB: Fujitsu Lifebook E736

RETEQ 

Fujitsu Port Replicator FPCPR231 ohne Netzteil

- Model: FPCPR231
- 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon
- 2x DisplayPort
- 1x DVI-D
- 1x VGA
- 4x USB 3.0
- 1x eSATA
- 1x Gigabit Ethernet (RJ-45)
- Buchse für Kensington-Schloss
- Maße: (BxHxT) 360 x 28 x 160mm, Gewicht: 0,52kg
- ohne Netzteil