

# Business Intel i3-8100



## Technische Daten:

<b>Gehäuse</b>	Micro ATX Gehäuse
<b>Netzteil</b>	450 Watt 80 Plus
<b>Mainboard</b>	Gigabyte GA-H310M-S2H
<b>Steckplätze</b>	1* PCIe x16 , 2* PCIe x1
<b>Chipsatz</b>	Intel® H310 Express Chipset
<b>Prozessor</b>	Intel core i3-8100
<b>Prozessortakt</b>	4x 3.6 GHz , Socket 1151
<b>Hauptspeicher</b>	16 GB DDR4
<b>Festplatte 1</b>	500 GB M.2 SSD (System Festplatte mit Windows 10 Pro)
<b>Festplatte 2</b>	2 TB HDD SATA3 (Server Festplatte)
<b>Laufwerk</b>	DVD-Brenner 24x 8x 16x
<b>Grafik (On Chip)</b>	Integrierte Intel® UHD Graphics 630
<b>Netzwerkkarte</b>	1x 10/100/1000 Mbit
<b>Sound</b>	5.1 Kanal HD Audio
<b>Anschlüsse Front</b>	1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Mic in, Mic out
<b>Anschlüsse Hinten</b>	2x PS2, 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA 1x RJ45, 1 x Audio, 2x USB 3.1, 4 x USB 2.0

<b>Besonderheiten</b>	3 Jahre Herstellergarantie auf alle PC-Komponenten
<b>Kontaktdaten</b>	service@joy-it.net // Telefon: 02845-936036 // www.joy-it.net

<b>Betriebssystem</b>	Windows 10 Pro 64 Bit
<b>Maße (H x B x T)</b>	366 x 181 x 382 mm

36 Monate Pickup Reparaturservice