

Business Intel i5-9600K




Technische Daten:

Gehäuse	Micro ATX Gehäuse
Netzteil	450 Watt 80 Plus
Mainboard	Gigabyte GA-H310M-S2H
Steckplätze	1* PCIe x16 , 2* PCIe x1
Chipsatz	Intel® H310 Express Chipset
Prozessor	Intel core i5-9600K
Prozessortakt	6x 4.6 GHz Turbo , Socket 1151
Hauptspeicher	32 GB DDR4
Festplatte 1	500 GB M.2 SSD (System Festplatte mit Windows 10 Pro)
Festplatte 2	2 TB HDD SATA3 (Server Festplatte)
Laufwerk	DVD-Brenner 24x 8x 16x
Grafik (On Chip)	Integrierte Intel® UHD Graphics 630
Netzwerkkarte	1x 10/100/1000 Mbit
Sound	5.1 Kanal HD Audio
Anschlüsse Front	1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Mic in, Mic out
Anschlüsse Hinten	2x PS2, 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA 1x RJ45, 1 x Audio, 2x USB 3.1, 4 x USB 2.0

Besonderheiten	3 Jahre Herstellergarantie auf alle PC-Komponenten
Kontaktdaten	service@joy-it.net // Telefon: 02845-936036 // www.joy-it.net

Betriebssystem	Windows 10 Pro 64 Bit
Maße (H x B x T)	366 x 181 x 382 mm

36 Monate Pickup Reparaturservice