

Datenblatt

Lenovo ThinkPad W541 Mobile Workstation



- Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
- Acronis True Image RETEQ-Edition
- G-Data Internet Security OEM Vollversion mit 1 Jahr Premium Support und Updates
- Bildschirm-Diagonale: 39,6 cm/15,6", Seitenverhältnis: 16:9
- Auflösung: 1920 x 1080 (FHD)
- Chipsatz: Intel QM87 Express
- Prozessor: Intel Core i7-4810MQ, 4x 2,80GHz, Cache 6MB
- Arbeitsspeicher: 32768MB, DDR3-SDRAM, PC3 12800, 1600MHz
- Grafikkarte: Nvidia Quadro K2100M 2GB
- Soundchip: High Definition Audio
- Interne Festplatte: 512GB SSD
- Optisches Laufwerk: nicht vorhanden
- Intel Centrino 7260 WLAN
- Gigabit-LAN mit 10/100/1000 MBit/s
- Extras: Bluetooth, Webcam, SD-Kartenleser
- Buchse für Kensington-Schloss
- Anschlüsse: 2x USB 3.0, 1x VGA, 2x USB 2.0, 1x Mikrofon/Kopfhörer, 1x DockingPort, 1x Mini-DisplayPort
- Maße: (BxTxH) 396 x 248 x 29,5 mm, Gewicht: 2,53kg
- Inklusive Akku, 230V-Netzteil