


Die smarte Freiheit des Lesens

PocketBook InkPad 3 Pro



Produktdaten

Displaytyp	E-Ink Carta™
Displayauflösung	1404 × 1872
Displaygröße	7,8 Zoll (19,8 cm)
DPI	300
Farbtiefe	16 Graustufen
Touchscreen	Kapazitiv (Multisensor)
Vordergrundbeleuchtung	Ja (SMARTlight)
Prozessor	Dual Core (2×1 GHz)
RAM	1 GB
Interner Speicher	16 GB*
Batterie	Lithium-Ionen-Polymer-Akku, 1900 mAh**
Lagesensor	Ja
Sleep-Cover-Funktion	Ja
WLAN	Ja
Bluetooth	Ja
USB-Ausgang	Micro-USB
Betriebssystem	Linux 3.0.35
E-Book-Formate (ohne Konvertierung)	ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT
Bildformate	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Audioformate	MP3, OGG (Micro-USB-Audioadapter/Bluetooth)
Hörbuchformate	MP3, M4B (Micro-USB-Audioadapter/Bluetooth)
Vorlesefunktion (Text-to-Speech)	Englisch (15 zusätzliche Sprachen auf www.pocketbook.ch als kostenloser Download verfügbar)
Wörterbücher	ABBYY Lingvo® Wörterbücher (24 Sprachkombinationen), Englisch - Deutsch, Webster's Dictionary 1913
Onlinedienste	PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox, Send-to-PocketBook
Anwendungen	E-Book-Shop, Bibliothek, Wörterbuch, Browser, Hörbücher, Musikplayer, Galerie, Taschenrechner, Notizen, RSS News, Klondike, Schach, Scribble, Sudoku
Maße	195 x 136,5 x 8 mm
Gewicht	215 g
Verfügbare Farben	Metallic Grey
Wasserschutz	Ja (IPX8)
Lieferumfang	E-Reader, Micro-USB-Kabel, Micro-USB-Audioadapter, Schutzhülle, Schnellstartanleitung, Garantiekarte

* Die tatsächlich verfügbare Größe des internen Speichers kann je nach Softwarekonfiguration abweichen.
** Bis zu 1 Monat Akkulaufzeit, je nach Art der Nutzung, Konnektivität und den gewählten Einstellungen.

Produkteigenschaften, Farben und Verpackung können vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Webseite www.pocketbook.ch.