

7331036/50



PHAROS-3 Notleuchte



Product image
not available

Allgemeine Informationen

Typ	7331036/50
Bestellnummer	7TCA091160R0284
EAN	8713812760124
Beschreibung	PHAROS-3 Notleuchte
Langbeschreibung	Einzelbatterie-Scheibenleuchte 3h für Wand- und Deckenaufbaumontage, Selbsttest, für Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittel LED, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäuse alufarben, Schutzklasse II, Schutzart IP41, Nennbetriebsdauer 3h, ENEC-geprüft
Anzahl Lampen	0
Anzahl Batterien	1

Bestelldaten

EAN	8713812760124
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	9405408440

Abmessungen

Breite des Produkts	4.6 cm
Höhe des Produkts	20.1 cm
Tiefe des Produkts	27.1 cm
Nettogewicht	0.91 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 2	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	198.12 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	52.07 mm
Länge Verpackungseinheit 2	284.988 mm

Weitere Informationen

Baureihe	STANDARD EMERGENCY LIGHTING
Produktname	EMERGENCY LIGHTING
UPC	075114175241

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	7331036/50
Betriebs- und Montageanleitung	7331036/50

Klassifizierungen

ETIM 6	EC001957 - Sicherheitsleuchte
ETIM 7	EC001957 - Sicherheitsleuchte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsgeschützt und Beleuchtung → Emergency Lighting



Product image
not available