



SensoTimer ST 6 Duo ecologic

Der intelligente Bewässerungscomputer SensoTimer ST6 Duo ecologic orientiert sich am Wasserbedarf der Pflanzen und bewässert feuchtigkeitsgesteuert mit Hilfe von 2 separaten Funk-sensoren.



1 Feuchtigkeitsgesteuerte Bewässerung

- Effiziente, wassersparende und bedarfsgerechte Pflanzenbewässerung.

2 Zwei unabhängige Wasserausgänge

- Bedarfsgerechte Bewässerung unterschiedlicher Mikroklimata.

3 Abnehmbares Display

- Komfortable Programmierung.

4 Automatisches Ein- und Ausschalten

- Gezielte Bewässerung.



SensoTimer ST 6 Duo ecologic

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-214.0	
EAN-Code	4039784610514	
Anschlussgewinde	G 3/4 + G1	
Max. Druck	bar	10
Gewicht	kg	1
Abmessungen (L × B × H)	mm	119 × 234 × 148
--	Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb. Enthält Nanomaterial.	

Ausstattung

Programmierbarer Wasserausgang	Stück	2
Feuchtigkeitssensor	Stück	2
Batterien notwendig		■
Batterien im Lieferumfang enthalten		nein
Anzahl Lithium-Ionen-Batterien	V	9

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb. Enthält Nanomaterial.

ZUBEHÖR FÜR SENSOTIMER ST 6 DUO ECOLOGIC

2.645-214.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Automatische Bewässerung								
Ersatz - Sensor Pad	1	2.645-242.0					Ersatz-Sensor Pads für die SensoTimer ST6 ecologic und ST6 Duo ecologic zur Aufrechterhaltung einer optimalen Funktionsweise. Sensor Pads sollten einmal pro Jahr ersetzt werden.	<input type="checkbox"/>
Schlauchstecksysteme								
Premium-Universal-Schlauchkupplung	2	2.645-195.0					Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit robuster Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-196.0					Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit Aqua Stop, Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Schläuche								
Schlauch PrimoFlex® Premium 1/2" - 20 m	4	2.645-150.0					20 m PrimoFlex® premium Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit patentierter doppelter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 50 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.