



Legrand FI/LS-Schalter DX3, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach EN 61009-1, VDE 0664-20, unverzögert, Bemessungsstrom  $I_n$  3 A, Bemessungsfehlerstrom  $I_{dn}$  30 mA. B-Charakteristik, Bemessungsspannung  $U_n$  230 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen  $I_{cn}$  1 kA, Stoßstromfest bis 250 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.



**Best.-Nr. 411291**

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411291>

## Eigenschaften

**Kurzbezeichnung:** DX3 FILS B32A  
1P+N 10KA 30MA A

**Serie:** FI und FI/LS Schalter

**Hersteller:** Legrand

**Rabattgruppe:** L11

**Zolltarifnummer:** 85362010

**EAN-Code:** 3414970446978

**Gewicht (netto):** 0,25 Kg

**Mindestabnahme menge verteiler:** 1

## Dokumente

**Katalog**  
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.32



**Datenblatt**  
F01595EN-01.pdf

## Bilder

