



Legrand Fehlerstromschutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, 4-polig, Bemessungsstrom  $I_n$  25 A, Bemessungsfehlerstrom  $I_{dn}$  300 mA, Bemessungsspannung  $U_n$  400 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.



**Best.-Nr. 411784**

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411784>

## Eigenschaften

**Kurzbezeichnung:** TX3 FI 25A 4P 300MA A

**Serie/Typ:** Lexic TX

**Hersteller:** Legrand

**Rabattgruppe:** L11

**Zolltarifnummer:** 85362010


**EAN-Code:** 3414970353641

**Gewicht (netto):** 0,333 Kg

**Mindestabnahme menge verteil:** 1

## Dokumente

**Katalog**  
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.25



**Datenblatt**  
F01576EN-00.pdf



**Zertifikat**  
LGTDSFOYRK.pdf VDE

## Bilder

