



Legrand Fehlerstromschutzschalter TX3, Typ F-G, Mischfrequenzsensitiv nach VDE 0664-10, EN 61008-1, kurzzeitverzögert, verzögert mindestens 10 ms, 2-polig, Bemessungsstrom  $I_n$  80 A, Bemessungsfehlerstrom  $I_{dn}$  30 mA, Bemessungsspannung  $U_n$  230 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Stoßstromfest bis 3000 A, Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.



**Best.-Nr. 411598**

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411598>

## Eigenschaften

**Kurzbezeichnung:** TX3 FI 80A 2P 30MA A-G

**Serie/Typ:** Lexic TX

**Hersteller:** Legrand

**Rabattgruppe:** L11

**Zolltarifnummer:** 85362090

**EAN-Code:** 3414970353047

**Gewicht (netto):** 0,234 Kg

**Mindestabnahme menge verteiler:** 1

## Dokumente

**Katalog**  
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.25



**Datenblatt**  
F01575EN-00.pdf



**Zertifikat**  
LGBJJYIVJY.pdf VDE

## Bilder

