



Legrand Fehlerstromschutzschalter TX3, Typ F-G,
 Mischfrequenzsensitiv nach VDE 0664-10, EN 61008-1,
 kurzzeitverzögert, verzögert mindestens 10 ms, 4-polig,
 Bemessungsstrom I_n 40 A,
 Bemessungsfehlerstrom I_{dn} 30 mA,
 Bemessungsspannung U_n 400 VAC,
 Bemessungsfrequenz 50 Hz, Stoßstromfest bis 3000 A,
 Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter
 Vorsicherung, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715
 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information
 vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige
 rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster,
 mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des
 Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten
 möglich.


Best.-Nr. 411815
<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411815>

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: TX3 FI 40A 4P
 30MA A-G

Serie/Typ: Lexic TX

Hersteller: Legrand

Rabattgruppe: L11

Zolltarifnummer: 85362010

EAN-Code: 3414970353948

Gewicht (netto): 0,366 Kg

Mindestabnahme menge verteilbar: 1

Dokumente

Katalog
 Gesamtkatalog 2016/2017 - p.25



Datenblatt
 F01576EN-02.pdf



Zertifikat
 LGTDSFOYRK.pdf VDE

Bilder

