



Legrand Fehlerstromschutzschalter TX3, Typ F-G, Mischfrequenzsensitiv nach VDE 0664-10, EN 61008-1, kurzzeitverzögert, verzögert mindestens 10 ms, 4-polig, Bemessungsstrom I_n 63 A, Bemessungsfehlerstrom I_{dn} 100 mA, Bemessungsspannung U_n 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Stoßstromfest bis 3000 A, Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.



Best.-Nr. 411819

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411819>

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: TX3 FI 63A 4P
100MA A-HPI A-G

Serie: FI und FI/LS Schalter

Hersteller: Legrand

Rabattgruppe: L11

Zolltarifnummer: 85362010

EAN-Code: 3414970693631

Gewicht (netto): 0,368 Kg

Mindestabnahme menge verteiler: 1

Bilder

