



Legrand FI/LS-Schalter DX3, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach EN 61009-1, VDE 0664-20, unverzögert, Bemessungsstrom  $I_n$  20 A, Bemessungsfehlerstrom  $I_{dn}$  30 mA.B-Charakteristik, Bemessungsspannung  $U_n$  230 VAC , Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen  $I_{cn}$  6 kA, Stoßstromfest bis 250 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.



**Best.-Nr. 410966**

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/410966>

## Eigenschaften

**Kurzbezeichnung:** DX3 FILS B20A  
1P+N 6KA 30MA A

**Serie/Typ:** Lexic DX3

**Hersteller:** Legrand

**Rabattgruppe:** L11

**Zolltarifnummer:** 85362010

**EAN-Code:** 3414970351425

**Gewicht (netto):** 0,24 Kg

**Mindestabnahme menge verteiler:** 1

## Dokumente

**Katalog**  
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.31



**Datenblatt**  
F01594EN-01.pdf



**Zertifikat**  
LGOJTSGJXZ.pdf VDE

## Bilder

