



Legrand FI/LS-Schalter DX3, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ F-G, Mischfrequenzsensitiv nach EN 61009-1, VDE 0664-20, kurzzeitverzögert, verzögert mindestens 10 ms, Bemessungsstrom I_n 10 A, Bemessungsfehlerstrom I_{dn} 30 mA.B-Charakteristik, Bemessungsspannung U_n 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 10 kA, Stoßstromfest bis 3000 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

**Best.-Nr. 411302**<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411302>

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: DX3 FILS B10
1+N 10KA 30MA A-G**Serie:** FI und FI/LS Schalter**Hersteller:** Legrand**Rabattgruppe:** L11**Zolltarifnummer:** 85362010**EAN-Code:** 3414970447173**Gewicht (netto):** 0,235 Kg**Mindestabnahme menge verteiler:** 1

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.32**Datenblatt**
F01595EN-01.pdf

Bilder

