



Legrand Fehlerstromschutzschalter TX3, Typ F-G,
 Mischfrequenzsensitiv nach VDE 0664-10, EN 61008-1,
 kurzzeitverzögert, verzögert mindestens 10 ms, 4-
 polig, Bemessungsstrom I_n 25 A,
 Bemessungsfehlerstrom I_{dn} 30 mA,
 Bemessungsspannung U_n 400 VAC,
 Bemessungsfrequenz 50 Hz, Stoßstromfest bis 3000
 A, Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter
 Vorsicherung, Befestigung auf Hutprofilschiene EN
 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare
 Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige
 Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit
 Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum
 sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme,
 Anbau von Hilfsgeräten möglich.


Best.-Nr. 411814
<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411814>

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: TX3 FI 25A 4P
 30MA A-G

Serie/Typ: Lexic TX

Hersteller: Legrand

Rabattgruppe: L11

Zolltarifnummer: 85362010

EAN-Code: 3414970353924

Gewicht (netto): 0,365 Kg

Mindestabnahme menge verteiler: 1

Dokumente

Katalog
 Gesamtkatalog 2016/2017 - p.25



Datenblatt
 F01576EN-02.pdf



Zertifikat
 LGTDSFOYRK.pdf VDE

Bilder

