




Dieses Gerät ist zukunftssicher und bereit für den Empfang von DVB-T2. (Übertragungs-Codec H.265/HEVC) Sendefrequenzen können regional abweichen. Weitere Infos finden Sie unter www.dyon.eu

- FULL-HD LED TV
- Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2)
- CI+ Schnittstelle (ready for HD+)
- Hotel-Modus
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- HDMI-Anschluss
- USB-Anschluss
- PC Monitor Funktion
- Energieeffizienzklasse A+

Der **DYON LIVE 43 Pro** kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik und Effizienz. Eine intuitive Bedienbarkeit sowie eine übersichtliche Menüführung sind auch für den **DYON LIVE 43 Pro** eine Selbstverständlichkeit. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der im **DYON LIVE 43 Pro** integrierte Triple-Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB-T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C). Dabei liefert der **DYON LIVE 43 Pro** je nach Empfangsart immer das bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay-TV Programmen verfügt der **DYON LIVE 43 Pro** über eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.



1. Mini YPbPr Anschluss
2. CI+ Schacht
3. Mini AV Anschluss
4. USB-Anschluss
5. HDMI-Anschluss
6. Kopfhöreranschluss
7. VGA-Anschluss
8. Scart-Anschluss
9. PC-Audio Eingang
10. LNB-Anschluss (DVB-S2)
11. Antenneneingang (DVB-T2/C)
12. Koaxial Ausgang



TECHNISCHE DATEN

Bildschirmgröße: 108 cm (42,5 Zoll)
Bildschirmformat / -auflösung: 16:9 / 1.920 x 1.080
Kontrast: 4000 : 1
Reaktionszeit: 8,5 ms
Farben: 16.7 Mio.
DVB-S Standard: MPEG-2 / MPEG-4 H.264
Tuner-Funktionen:
 Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Kindersicherung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten
HD DVB-S2:
 Unterstützt bis zu DiSEqC1.3, Demodulation: QPSK / 8PSK Eingangsfrequenz: TBD
HD DVB-C:
 Demodulation: 16 - 256QAM, Eingangsfrequenz: 47 - 870 MHz
DVB-T/-T2:
 Modulation: COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
 Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC)

Analog TV:
 Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I, L/L'
Schnittstelle: CI+ (Common Interface)
HDMI-Spezifikationen: 1.080p, 1.080i, 720p, 576p, 480p, 480i
Bildeinstellungen: Standard, Benutzerdefiniert, Mild, Dynamisch
Audioeinstellungen: Standard, Benutzerdefiniert, Film, Musik, Sport
Sonstige Funktionen: Auto Ausschaltung, Mehrsprachiges Benutzermenü
Mediafunktionen: USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG
Wandhalterung: TBD mm Lochabstand (nicht mitgeliefert)
Lautsprecherausgang: 2 x 8 Watt
Stromversorgung: 100V – 240V; 50/60 Hz
Stromverbrauch:
 <0.5W Stand-By / 0W Off-Mode / 51W On-Mode
 Energieverbrauch 79 kWh/Jahr auf der Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab.

Anschlüsse: 75 Ohm Antenne, LNB-Eingang, CI+ Slot, 3x HDMI-Eingang, Mini YPbPr Eingang, Mini AV-Eingang, Scart-Eingang, VGA-Eingang, USB-Eingang, Kopfhörer-Buchse, Koax- Ausgang
Abmessung (ohne Standfuß): 966x554x90.2 [mm]
Abmessung (mit Standfuß): 966x599x190 [mm]
Gewicht: 6.28 kg
Quecksilbergehalt: TBD mg
Blei: TBD
Luminanz: TBD %

LOGISTISCHE DATEN

Lieferumfang: Live 43 Pro, Anleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien)
Verpackung Abmessung / Gewicht: 1180 x 763 x 162 [mm] / 12,8 kg
Artikelnummer: D800145
EAN: 4260552542007