


Samsung The Space Monitor S27R754QEU

27" (68,4 cm) Bildschirmdiagonale
EAN 8801643751012



Artikelinformation:

- Artikelname: S27R754QEU
- Artikelnummer: LS27R754QEUZG
- EAN: 8801643751012

Bildqualität:





- Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel
- Panel: VA
- Helligkeitswert: 250 cd/m²

Design / Anschlüsse:

- Farbe: Schwarz
- Signaleingang: digital
- Signalanschlüsse:
1 x Mini-Display Port, 1 x HDMI 2.0

Besondere Eigenschaften:

- UHD-Auflösung
- Nahtlose Höhenanpassung
- Flicker Free
- Game Mode
- Image Size
- Picture-by-Picture
- Picture-In-Picture
- Energieeffizienzklasse: C



Technische Daten

S27R754QEU

Artikelinformationen

Artikelname	S27R754QEU
Artikelnummer	LS27R754QEUZG
EAN	8801643751012
Panel	
LCD Technologie	VA
Backlight-Technologie	LED
Bildschirmgröße	27" / 68,4 cm
Format	16:9
Helligkeitswert	250 cd/m ²
Bildwiederholungsrate	144 Hz
Kontrast (statisch)	3.000:1
Reaktionszeit	4 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Farben	
Anzahl der Farben	1 B.
Signal	
Signaleingang	digital
Signalanschlüsse	
HDMI	1 x 2.0
Display Port	N/A
D-Sub	N/A
Mini-Display Port	1 x 1.2
Kopfhörer	N/A
Plug & Play	
DDC	DDC 2B
Energiemerkmale	
Netzteil	Extern
Lieferant	Samsung
Artikelname	S27R754QEU
Energieeffizienzklasse ¹	C
Bildschirmdiagonale	68,4 cm (27 Zoll)
Energieverbrauch im Ein-Zustand (W)	48
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	70
Energieverbrauch im Standby (W)	<0,3
Bildschirmauflösung	2.560 x 1.440 Pixel
Maximales Leuchtverhältnis	100 %
Quecksilbergehalt (mg)	0,0
Blei	Vorhanden

Einstellungen

Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD
Generelle Eigenschaften	
Eye Saver Mode	Ja
Flicker Free	Ja
Eco Saving Plus	Ja
Game Mode	Ja
Picture-by-Picture	Ja
Picture-In-Picture	Ja
Off Timer Plus	Ja
Samsung MagicUpscale	Ja
Samsung MagicBright	Ja
Easy Setting Box	Ja
Image Size	Ja
Allgemeine Spezifikationen	
Farbe	Schwarz
Fuß	-5,0° (±2.0°)~20.0° (±2.0°) Tiltfunktion
Wandmontage	Nein
Normen	
EMI ²	CE
Pixelfehlerklasse ²	Klasse 2 nach ISO 9241-307
Besonderheiten	
Betriebssystem Kompatibilität	Windows
Windows Zertifizierung	Windows 10
Maße und Gewicht	
Maße mit Fuß (B x H x T)	614,8 x 730,3 x 115,5 mm
Maße ohne Fuß (B x H x T)	614,8 x 362,1 x 26,0 mm
Maße mit Verpackung (B x H x T)	881,0 x 448,0 x 159,0 mm
Gewicht ohne Verpackung	3,6 kg
Gewicht mit Verpackung	7,8 kg
Service & Garantie	
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Abholservice zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	2 Jahre
Lieferumfang	
Enthalten	Quick Set Up Guide, Installations CD, HDMI Kabel

¹ Energieeffizienzklasse auf der Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz).

² Nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter <http://www.samsung.com/de>.